



## Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313715 315
GTIN	2050001929716
Třída artiklu	33T

### Popis

**Provedení:**

**Jemně frézovaná** drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

### Technický popis

Délka L	130 mm
Pro závit DIN 912	M14
Vzdálenost otvoru a	40 mm
Vzdálenost otvoru b	30 mm
Výška H	50 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm

Šířka B	50 mm
Šířka drážky D	18 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo