

**Sada šroubováků, Počet nástrojů: 11****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	953201 11
GTIN	4062406093792
Třída artiklu	91A

**Popis****Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953201: 1 ks

Sada úhlových šroubováků GARANT pro šrouby Torx® č. 625025 vel. 13: 1 ks

Sada úhlových 6hranných šroubováků GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks

Šroubovák GARANT č. 660030 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 ks

Šroubovák GARANT pro Philips č. 667690 vel. 00; 0; 1; 2: po 1 ks

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30 mm

Míra naplnění zásuvky v G: 8×24

Šířka: 200 mm

Hloubka: 600 mm

Šířka v G: 8

Hloubka v G: 24

**Technický popis**

Šířka	200 mm
Šířka v G	8
Hloubka	600 mm
Hloubka v G	24
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×24

## Příslušenství

Šroubovák pro drážku s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Šířka břitu b 4 mm	660030 4
Šroubovák pro drážku s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Šířka břitu b 2 mm	660030 2
Sada úhlových klíčů pro Torx®, s přídržnou funkcí MagicSpring® Počet šroubováků 13	625025 13
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 953201	952001 953201
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Velikost křížové drážky 0	667690 0
Šroubovák pro drážku s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Šířka břitu b 3,5 mm	660030 3,5
Sada 6hranných úhlových šroubováků s přídržnou kuličkou, chromovaný Počet šroubováků 9	627129 9
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Velikost křížové drážky 1	667690 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Velikost křížové drážky 00	667690 00
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Velikost křížové drážky 2	667690 2
Šroubovák pro drážku s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5
Šroubovák pro drážku s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Šířka břitu b 2,5 mm	660030 2,5