

KERN**Mobilní váha na palety, Rozsah vážení: 3000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919912 3000
GTIN	4045761203204
Třída artiklu	96D

Popis**Provedení:**

Mobilní váha na palety. 2 kolečka a rukojeť pro pohodlný transport váhy.
Dynamické vážení: stisknutím tlačítka se při neklidných okolních podmínkách nebo při vážení zvířat vypočítá stabilní střední hodnota.
Je možný provoz na baterie. 4 silikonem potažené hliníkové vážicí články.
Prostředek pro uchopení břemena: ocel, práškově nanášený lak. S ochranou proti prachu a stříkající vodě IP67.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

S pracovním ochranným krytem, externí síťový adaptér.

Lakování:

Ocel, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Výška	110 mm
Maximální rozsah vážení	1 - 3000 kg
Hloubka	1195 mm

Rozsah vážení	3000 kg
Odečet	1000 g
Šířka	840 mm
Počet obsažených baterií	4
Hmotnost	51 kg
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Typ baterií	Mignon, AA
Druh produktu	Mobilní váha na palety