

HOLEX**Sada šroubováků, Počet nástrojů: 17****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953551 17
GTIN	4062406095017
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákovává. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953551: 1 ks

Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: po 1 ks

Plochý krátký šroubovák HOLEX č. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks

Krátký šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668471 vel. 1; 2: po 1 ks

Technický popis

Hloubka	600 mm
Hloubka v G	24
Šířka	250 mm
Šířka v G	10
Počet nástrojů	17
Hmotnost	1,298 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	10x24
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 3	668401 3
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3 mm	660701 3
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 4 mm	664201 4
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 6,5 mm	664201 6,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	660701 2,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký Velikost křížové drážky 1	668471 1
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953551	952001 953551
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký Velikost křížové drážky 2	668471 2
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 5,5 mm	664201 5,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 10 mm	660701 10
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 4 mm	660701 4