




## Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení, Pro typ sklíčidla: 315



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313205 315
GTIN	2050001928979
Třída artiklu	33T

### Popis

#### Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nastavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nastavbové čelisti jsou součástí dodávky.

#### Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

### Technický popis

Šířka B	32 mm
Šířka drážky A	26 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Délka L	125 mm
Šířka můstku D	12 mm
Vzdálenost otvoru b	54 mm

Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Čelisti klínového upínače