



Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 200/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313135 200/5
GTIN	2050001928818
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Těleso sklíčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 8 - 208 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 72 - 224 mm

Upínací zdvih na čelist S: 7 mm

Vnější Ø A: 206 mm

Průchod E: 52 mm

Ø středícího kužele B: 82,575 mm

Technický popis

Maximální počet otáček	4800 min ⁻¹
Ø středícího kužele B	82,575 mm
Upínání krátký kužel	5
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Upínací zdvih na čelist S	7 mm
Průchod E	52 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	8 - 208 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	72 - 224 mm
Vnější Ø A	206 mm
Typ	200
Hmotnost	18,6 kg
Klíč vnitřní 6hran K	12 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313200 200
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313207 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313205 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313210 200