

**Pár rukavic 6315, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094456 10
GTIN	4059904107021
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

6315. Ochranné rukavice proti pořezání s dobrým komfortem nošení. Šedý povlak PU pro dobré uchopení v suchém a lehce vlhkém pracovním prostředí. Nejsou vhodné pro manipulaci se zolejovanými díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Velikost rukavice	10
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Prodyšnost	dobré

Bez silikonu	ne
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Využití v mokrém prostředí	průměrné
Přizpůsobení tvaru	dobré
Hmat	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Materiál povlaku	PU
Bez DMF	ne
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	10
Technologie pletení	13G
EN 388	4343C
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá
Hmotnost	15 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání