

HOLEX**Lešticí talíř se suchým zipem, M14, Vnější Ø: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567762 115
GTIN	4045197718297
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Přilnavá strana s hříbkovitou tkaninou, pro bezpečné přilnutí smýčkového veluru s kotouči se suchým zipem.

Lešticí talíř s pružnou mezivrstvou. Zvýšená pružnost vnější části díky zkoseným hranám.

Použití:

Závit M14 pro přímé upínání na úhlové brusky, maximálně **80 m/s**.

Upozornění:

Upínací talíř se suchým zipem **není** vhodný pro rounové brusné kotouče č. 566902 – 566950.

Technický popis

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Vnější Ø	115 mm
Stupeň tvrdosti	měkký
Závit	M14
Druh produktu	Opěrný talíř

