

**Garant****Svinovací metr, Délka pásma: 2m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462070 2
GTIN	4062406095505
Třída artiklu	41H

**Popis****Provedení:**

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením. Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy **2složkovým** materiálem **Haptoprene**. Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvláště lehký chod. **Inovativní tlumič** ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub. **Vložený hliníkový profil** na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy. Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.

**Technický popis**

Délka pásma	2 m
Šířka pásma	13 mm
Výška korpusu	59 mm
Šířka korpusu	26 mm
Délka korpusu	62 mm
Norma	EG I
Kalibrování	G1

Druh produktu

pásmo

**Služby**

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 2 m

026240 2