

**Rukavice 6240 // SKIN, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094234 10
GTIN	4059904095700
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

6240 SKIN. Přiléhavé rukavice s vysokým komfortem nošení a dobrou citlivostí díky pokročilé **18vláknové technologii pletení** se zvláště tenkou přízí. Vhodné také k obsluze dotykových displejů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Bez silikonu	ne
Bez DMF	ne
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné

Velikost rukavice	10
Tepelná ochrana	není k dispozici
Materiál povlaku	PU
Hmat	velmi dobré
Prodyšnost	velmi dobré
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
EN 388	2111X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / modrá
Hmotnost	8 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice