

**HOLEX****Opěrný talíř tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø: 115mm****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	566672 115
GTIN	4045197718266
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

**Tvrdý, nedeformovatelný** opěrný talíř fibrových kotoučů. Dosedací plocha **jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna** při broušení hran a ploch. Speciální plast s **velmi vysokou teplotní odolností**. Ideální pro **hrubé broušení a hrubování** v zrnitosti 36 až 60.

**Technický popis**

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Vnější Ø	115 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Závit	M14
Druh produktu	Opěrný talíř

