

**Pár rukavic 6315, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094456 11
GTIN	4059904107045
Třída artiklu	09H

**Popis****Provedení:**

6315. Ochranné rukavice proti pořezání s dobrým komfortem nošení. Šedý povlak PU pro dobré uchopení v suchém a lehce vlhkém pracovním prostředí. Nejsou vhodné pro manipulaci se zolejovanými díly.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Využití v olejnatém prostředí	dobré
Materiál povlaku	PU
Přizpůsobení tvaru	dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Hmat	velmi dobré

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Prodyšnost	dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Bez silikonu	ne
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Bez DMF	ne
Velikost rukavice	11
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	10
Technologie pletení	13G
EN 388	4343C
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá
Hmotnost	15 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání