

Garant**CNMG 120408, Řezný materiál: HB725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HB725 Druh: HB725
Lamač třísek: UM/UG
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Posuv f	0,05 - 0,8 mm/ot,
Druh	HB725
Hlavní způsob použití	UNI
Lamač třísek	UM/UG

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení