

Garant**CNMG 120408, Řezný materiál: HU7305****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HU7305 Druh: HU7305
Lamač třísek: AM/AG
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 600 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 600 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Druh	HU7305
Posuv f	0,1 - 0,8 mm/ot,

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	AM/AG
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNGG 120408-AM
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení