

HOLEX**Opěrný talíř tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566672 180
GTIN	4045197718280
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fibrových kotoučů. Dosedací plocha **jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna** při broušení hran a ploch. Speciální plast s **velmi vysokou teplotní odolností**. Ideální pro **hrubé broušení a hrubování** v zrnitosti 36 až 60.

Technický popis

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Vnější Ø	180 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Závit	M14
Druh produktu	Opěrný talíř

