

**Pár rukavic 6315, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094456 8
GTIN	4059904106987
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

6315. Ochranné rukavice proti pořezání s dobrým komfortem nošení. Šedý povlak PU pro dobré uchopení v suchém a lehce vlhkém pracovním prostředí. Nejsou vhodné pro manipulaci se zolejovanými díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hmat	velmi dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Přizpůsobení tvaru	dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3

Využití v olejnatém prostředí	dobré
Materiál povlaku	PU
Bez DMF	ne
Využití v mokrém prostředí	průměrné
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Velikost rukavice	8
Bez silikonu	ne
Prodyšnost	dobré
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	10
Technologie pletení	13G
EN 388	4343C
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá
Hmotnost	15 g
Použití	vícerozové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání