

3M**Lešticí houba se suchým zipem, tvrdá, Ø kotouče: 127mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567727 127
GTIN	3134375382861
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Plstěné kotouče pro **leštění předbroušených povrchů** v kombinaci s lešticími pastami č. 555740 a 552420 UNI. Potištěná strana se používá pro upínání na opěrný talíř.

Tvrdá a tuhá (Buffing Pad červená/bílá).

Použití:

Vhodné pro leštění laků a kovů.

Technický popis

Ø kotouče	127 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Doporučené otáčky	1500 - 1700 min ⁻¹
Druh produktu	Lešticí kotouč

Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem,M14 Vnější Ø 125 mm	567760 125
Leštící talíř se suchým zipem,M14 Vnější Ø 125 mm	567762 125
Blok leštící pastyUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Blok leštící pastyUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE