

Mitutoyo**Tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Velmi malý a pohotový přístroj s kapacitním měřicím systémem. Ocelové měřicí plochy, kalené, broušené a lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	0,02 mm
Vyložení	20 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Odečet	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 12 mm
Ø měřicích ploch	5 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Obal	stabilní box
Norma	Výrobní norma

Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C6
Druh produktu	Tloušťkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSTloušťkoměr Maximální rozsah měření 30	023430 30
KalibrováníTloušťkoměr Maximální rozsah měření 200	023420 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------