

**Rukavice na ochranu proti chladu, pár 1603 W, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094813 10
GTIN	4059904107304
Třída artiklu	09H

**Popis****Provedení:**

**1603 W.** Bezešvé ochranné rukavice proti chladu s **latexovým povlakem**. Zdrsněný povlak nabízí **velmi dobrou spolehlivost uchopení** při práci se zaolejovanými díly. **Dobrá viditelnost** díky neonově žlutému nosnému materiálu.

**Provedení reklamní text:**

**1603 W.** Bezešvé ochranné rukavice proti chladu s **latexovým povlakem**. Zdrsněný povlak nabízí **velmi dobrou spolehlivost uchopení** při práci se zaolejovanými díly. **Dobrá viditelnost** díky neonově žlutému nosnému materiálu.

**Použití:**

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

**Použití reklamní text:**

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

**Norma:**

EN 388; EN 511

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Upozornění reklamní text:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	2
Bez DMF	ne
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	2
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	1
Hmat	průměrné
Bez silikonu	ne
Tepelná ochrana	není k dispozici
Materiál povlaku	Latex
Využití v mokřém prostředí	velmi dobré
Přizpůsobení tvaru	dobré
Prodyšnost	dobré
Ochrana proti chladu	velmi dobré
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Velikost rukavice	10
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Obsah	12
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	7G
Norma	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Latex
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Barva	modrá / žlutá

CE	CE 2241
Hmotnost	45 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu