

**Pár rukavic 6315, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094456 9 |
| GTIN | 4059904107007 |
| Třída artiklu | 09H |

Popis**Provedení:**

6315. Ochranné rukavice proti pořezání s dobrým komfortem nošení. Šedý povlak PU pro dobré uchopení v suchém a lehce vlhkém pracovním prostředí. Nejsou vhodné pro manipulaci se zolejovanými díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Využití v olejnatém prostředí | dobré |
| Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 |
| Bez silikonu | ne |
| Bez DMF | ne |
| Hmat | velmi dobré |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 3 |
| Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 |
| Materiál povlaku | PU |
| Velikost rukavice | 9 |
| Přizpůsobení tvaru | dobré |
| Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 3 |
| Tepelná ochrana | není k dispozici |
| Využití v mokřém prostředí | průměrné |
| Prodyšnost | dobré |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Obsah | 10 |
| Technologie pletení | 13G |
| EN 388 | 4343C |
| Materiál nosiče | HPPE |
| Povlak | PU |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Allround |
| Barva | šedá |
| Hmotnost | 15 g |
| Použití | vícerozové |
| Třída ochrany proti pořezání | C |
| Druh produktu | Rukavice proti pořezání |