

3M Scotch-Brite™

Rounový kotouč se suchým zipem GB-DH, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 80**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566902 80
GTIN	50048011643996
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965**).

Velmi **agresivní rounový kotouč** s vysokou stabilitou hran. Zapracované **keramické zrno (CER)** umožňuje větší úběr. **Optimální pro zlepšení hloubky drsnosti po předběžném broušení pomocí Cubitron™ II.**

Použití:

Široký rozsah použití od lehkých aplikací až po **zalešťování** při jedné pracovní operaci. Ideální pro **ubírání malých svarů** a pro **hrubší čištění a odjehlování**. Žádné podbroušení povrchu. Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705 a násl.**

Technický popis

Barva	červená
Stupeň jemnosti	velmi hrubý

Srovnání zrnitosti	80
Provedení	A coarse heavy duty
Ø kotouče	115 mm
Řada	GB-DH
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Označení výrobce	GB-DH
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem sezávitem M14 Vnější Ø 115 mm

566960 115

Brusný talíř se suchým zipem sestředěním a závitem M14 Vnější Ø 115 mm

566965 115