

**HOLEX****Leštící talíř se suchým zipem, M14, Vnější Ø: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567762 125
GTIN	4045197718402
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

**Přilnavá strana s hříbkovitou tkaninou**, pro bezpečné přilnutí smýčkového veluru s kotouči se suchým zipem.

**Leštící talíř** s pružnou mezivrstvou. Zvýšená pružnost vnější části díky zkoseným hranám.

**Použití:**

**Závit M14** pro přímé upínání na úhlové brusky, maximálně **80 m/s**.

**Upozornění:**

Upínací talíř se suchým zipem **není** vhodný pro rounové brusné kotouče č. 566902 – 566950.

**Technický popis**

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Vnější Ø	125 mm
Stupeň tvrdosti	měkký
Závit	M14
Druh produktu	Opěrný talíř

