

**Garant****DCGW 11T312 FN, MKD, Provedení řezných hran: NK****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265972 NK
GTIN	4062406096182
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:**

**MKD** - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející krátké třísky.

**Použití:**

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

**Doporučení:**

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

**Technický popis**

Řezný materiál	MKD
Provedení řezných hran	NK
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	MKD
Posuv f	0,005 - 0,08 mm/ot,

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 1000 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGW 11T312 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení