

Garant**VCGW 160408 FN, MKD, Provedení řezných hran: NS****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 266000 NS |
| GTIN | 4062406096298 |
| Třída artiklu | 21L |

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro syntetické materiály (PMMA, POM, akryl etc.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Hloubka řezu a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Provedení řezných hran | NS |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | MKD |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | MKD |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 100 - 1400 m/min |
| Posuv f | 0,005 - 0,04 mm/ot, |
| Povlak | bez povlaku |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCGW 160408 FN |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Atribut názvu produktu | MKD |
| Možnosti přebroušení | ano |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |