

**Rukavice na ochranu proti chladu, pár 1603 W, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094813 11
GTIN	4260144428542
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

1603 W. Bezešvé ochranné rukavice proti chladu s **latexovým povlakem**. Zdrsněný povlak nabízí **velmi dobrou spolehlivost uchopení** při práci se zaolejovanými díly. **Dobrá viditelnost** díky neonově žlutému nosnému materiálu.

Provedení reklamní text:

1603 W. Bezešvé ochranné rukavice proti chladu s **latexovým povlakem**. Zdrsněný povlak nabízí **velmi dobrou spolehlivost uchopení** při práci se zaolejovanými díly. **Dobrá viditelnost** díky neonově žlutému nosnému materiálu.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Použití reklamní text:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	11
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	1
Ochrana proti chladu	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez silikonu	ne
Přizpůsobení tvaru	dobré
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Hmat	průměrné
Prodyšnost	dobré
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	2
Materiál povlaku	Latex
Bez DMF	ne
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	2
Využití v mokřém prostředí	velmi dobré
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	7G
Norma	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Latex
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Barva	modrá / žlutá

CE	CE 2241
Hmotnost	45 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu