

HOLEX**Břit vrtáku se zašpičatěním HSS, TiN, Ø D: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232282 40
GTIN	4062406096748
Třída artiklu	22F

Popis**Provedení:**

Vyměnitelný HSS břit pro univerzální použití. Není nutné přebrušovat.
S lamačem třísek. Zašpičatěný břit pro vysokou stabilitu a samostředění.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Upozornění:

Další velikosti, provedení s čepeli TK a čepeli 180° dodáváme na poptávku.

Technický popis

Posuv f v INOXu > 900 N/mm ²	0,28 mm/ot,
Pro základní prvek typ	36
Ø D	40 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	1
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	132 stupeň
Typ	TiN

Řezný materiál	HSS
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	130 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	100 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	22 m/min	M
GG(G)	vhodný	45 m/min	K
CuZn	vhodný	90 m/min	N
mokrý max.	vhodný		