

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Třída artiklu	210

Popis

Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Použitelná také k částečnému dokončování.

Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Ø D ₃	60,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 10T5..
Maximální hloubka řezu a _{p max}	2,2 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Ø břitu D _c	80 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Počet břitů Z	6
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219889
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP