

BENNING**Digitální kleště na měření proudu, Označení výrobce: CM1-2****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 473305 CM1-2 |
| GTIN | 4014650440624 |
| Třída artiklu | 47A |

Popis**Provedení:**

Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušení proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

Technický popis

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Střídavý proud AC | 0,1 A – 400 A |
| Přesnost | 1 % |
| Maximální otevření kleští | 30 mm |
| Stejnoseměrné napětí DC | 0,1 V − 600 V |

| | |
|--|------------------------------------|
| Odpor | 0,1 Ω − 20 M Ω |
| Kategorie přepětí | CAT III 600 V |
| Střídavé napětí AC | 0,1 V − 600 V |
| Měření | RMS |
| Paměťová funkce | 5 |
| Označení výrobce | CM1-2 |
| Akustický test průchodu | 0 – 20 Ω |
| Rozsah displeje | 2000 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 |
| Počet obsažených baterií | 2 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Napájení | 2× 081561 LR3 |
| Kalibrování | I4 |
| Druh produktu | Kleště na měření proudu |

Služby

| | |
|--|----------|
| Kalibrace DAkkSKleště na měření proudu Typ D | 027060 D |
| KalibrováníKleště na měření proudu Typ D | 027050 D |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3 | 081561 LR3 |
| Měřicí vodiče \varnothing měřicích hrotů 4 mm | 473308 4 |
| Měřicí vodiče \varnothing měřicích hrotů 2 mm | 473308 2 |