

**BENNING****Digitální kleště na měření proudu, Označení výrobce: CM2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Třída artiklu	47A

**Popis****Provedení:**

Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušení proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

**Použití:**

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce. Ideální pro měření malých proudů.

**Norma:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Rozsah dodávky:**

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

Kalibrování: I4

Rozsah displeje: 4000

Přesnost: 0,5 %

Akustický test průchodu: 0 – 50  $\Omega$

Měření: TRUE RMS (AC)

Paměťová funkce: HOLD, MAX

Střídavé napětí AC: 1 mV – 600 V

**Technický popis**

Rozsah displeje	4000
Odpor	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Paměťová funkce	HOLD, MAX
Maximální otevření kleští	25 mm
Označení výrobce	CM2
Střídavý proud AC	100 mA – 300 A
Akustický test průchodu	0 – 50 $\Omega$
Měření	TRUE RMS (AC)
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV – 600 V
Kategorie přepětí	CAT III 300 V
Střídavé napětí AC	1 mV – 600 V
Stejnoseměrný proud DC	10 mA – 300 A
Přesnost	0,5 %
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	2x 081561 LR3
Kalibrování	I4
Druh produktu	Kleště na měření proudu

## Služby

Kalibrování Kleště na měření proudu Typ D	017720 D
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Kleště na měření proudu Typ D	016790 D
Kalibrace DAkkS Kleště na měření proudu Typ D	027060 D
Kalibrování Kleště na měření proudu Typ D	027050 D

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081556 LR3

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3

Měřicí vodiče Ø měřicích hrotů 2 mm

473308 2

Měřicí vodiče Ø měřicích hrotů 4 mm

473308 4