

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/4mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	213110 50/4
GTIN	4045197718471
Třída artiklu	210

## Popis

### Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Použitelná také k částečnému dokončování.

Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	2,2 mm
$\varnothing D_3$	30,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 10T5..
$\varnothing$ břitu $D_c$	50 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Počet břitů Z	4
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219889