

**KERN****Jeřábová váha typ HFD, maximální rozsah vážení: 6000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479439 6000
GTIN	4045761202771
Třída artiklu	47D

**Popis****Provedení:**

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.

Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun. Výška číslic 30 mm. Provozní doba akumulátoru cca 30 hodin.

**Rozsah dodávky:**

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně akumulátoru a síťového adaptéru.

**Technický popis**

Výška korpusu	129 mm
Mezní chyba maximální hodnoty	0,2 %
Provozní teplota	-10 - 40 °C
Hmotnost netto	15 kg
Počet obsažených baterií	2

Odečet	500 g
Kalibrování	Cena na poptávku
Šířka korpusu	194 mm
Celková délka	477 mm
Hloubka korpusu	145 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Odečítání horního rozsahu vážení	2000 g
Odečítání středního rozsahu vážení	1000 g
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------