

KERN**Jeřábová váha typ HFD, maximální rozsah vážení: 3000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479439 3000
GTIN	4045761202764
Třída artiklu	47D

Popis**Provedení:**

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.

Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun. Výška číslic 30 mm. Provozní doba akumulátoru cca 30 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně akumulátoru a síťového adaptéru.

Technický popis

Hmotnost netto	10 kg
Provozní teplota	-10 - 40 °C
Odečet	200 g
Celková délka	421 mm
Kalibrování	Cena na poptávku

Šířka korpusu	194 mm
Výška korpusu	129 mm
Počet obsažených baterií	2
Mezní chyba maximální hodnoty	0,2 %
Hloubka korpusu	145 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Odečítání horního rozsahu vážení	1000 g
Odečítání středního rozsahu vážení	500 g
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3