

KERN**Kapesní váha typ TGC, maximální rozsah vážení: 500g**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479446 500
GTIN	4045761217539
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **S funkcí odvažování, tlačítko tára.**
- **Nastavovací program CAL: Pro vysokou přesnost.**

Plochá kapesní váha s velkou vážicí deskou z nerezové oceli a praktickou tárovací miskou. Podsvícený LCD displej pro pohodlné odečítání navážené hodnoty.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Hmotnost netto	0,18 kg
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Maximální rozsah vážení	500 g
Odečet	0,1 g
Hloubka	130 mm
Počet obsažených baterií	2
Šířka	100 mm

Výška	18 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------