

**KERN****Plošná váha, typ EOC, maximální rozsah vážení: 60kg**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479606 60
GTIN	4045761192317
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

- **Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítačová váha.**
- **Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.**
- **Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.**
- **Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.**
- **Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítačové funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).**

### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

## Technický popis

Kalibrování	K2
Reprodukovatelnost	20 g
Maximální rozsah vážení	0 - 60 kg
Kusová hmotnost minimální	20 g
Doba ustálení	2 s
Odečítání horního rozsahu vážení	20 g
Hmotnost netto	5,2 kg
Rozměr vážicí desky	300×300 mm
Označení výrobce	Typ EOC
Odečet	10 g
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha

## Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 100 kg	027700 100
Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 180	027710 180