

KERN**Plošná váha, typ EOC, maximální rozsah vážení: 60Lkg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479606 60L
GTIN	4045761192300
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítačová váha.**
- **Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.**
- **Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.**
- **Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.**
- **Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítačové funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Technický popis

Doba ustálení	2 s
Kusová hmotnost minimální	20 g
Označení výrobce	Typ EOC
Odečítání horního rozsahu vážení	20 g
Kalibrování	K2
Odečet	10 g
Maximální rozsah vážení	0 - 60 kg
Rozměr vážicí desky	500×400 mm
Reprodukovatelnost	20 g
Hmotnost netto	9 kg
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha

Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 100 kg	027700 100
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 180	027710 180