

KERN**Plošná váha, typ EOC, maximální rozsah vážení: 6kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479606 6
GTIN	4045761192447
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítačová váha.**
- **Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.**
- **Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.**
- **Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.**
- **Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítačové funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Technický popis

Kusová hmotnost minimální	2,5 g
Označení výrobce	Typ IOC
Kalibrování	K2
Odečet	1 g
Reprodukovatelnost	2 g
Hmotnost netto	5,2 kg
Maximální rozsah vážení	0 - 6 kg
Doba ustálení	2 s
Odečítání horního rozsahu vážení	2 g
Rozměr vážicí desky	300×300 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha

Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50