

KERN**Plošná váha, typ IOC s kalibračním schválením, maximální rozsah vážení:
30kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479608 30
GTIN	4045761207271
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítačová váha.**
- **Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.**
- **Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.**
- **Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.**
- **Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítačové funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).**

Plošná váha s **kalibrováním** (opční kalibraci lze objednat pod č. 479609.) Množství (volitelných) datových rozhraní umožňuje pohodlný přenos dat váhy. K dostání volitelně: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby táry a součásti složení (netto total).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Zvláštní příslušenství:

Cejchování č. 479609 vel. 30

Upozornění:

Pro řádné cejchování je potřeba místo instalace váhy. Přiobjednejte cejchování č. 479609 a uveďte místo instalace.

Technický popis

Maximální rozsah vážení	0 - 30 kg
Odečet	5 g
Hmotnost netto	5,2 kg
Rozměr vážicí desky	400×300 mm
Odečítání horního rozsahu vážení	10 g
Doba ustálení	2 s
Označení výrobce	Typ IOC
Reprodukovatelnost	10 g
Kalibrování	Cena na poptávku
Kusová hmotnost minimální	10 g
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha

Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50