

KERN**Plošná váha, typ IOC s kalibračním schválením, maximální rozsah vážení:
150kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479608 150
GTIN	4045761207196
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítačová váha.**
- **Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.**
- **Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.**
- **Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.**
- **Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítačové funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).**

Plošná váha s **kalibrováním** (opční kalibraci lze objednat pod č. 479609.) Množství (volitelných) datových rozhraní umožňuje pohodlný přenos dat váhy. K dostání volitelně: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby táry a součásti složení (netto total).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Zvláštní příslušenství:

Cejchování č. 479609 vel. 300

Upozornění:

Pro řádné cejchování je potřeba místo instalace váhy. Přiobjednejte cejchování č. 479609 a uveďte místo instalace.

Technický popis

Odečet	20 g
Doba ustálení	2 s
Kalibrování	Cena na poptávku
Odečítání horního rozsahu vážení	50 g
Reprodukovatelnost	50 g
Maximální rozsah vážení	0 - 150 kg
Rozměr vážicí desky	500×400 mm
Kusová hmotnost minimální	50 g
Hmotnost netto	5,2 kg
Označení výrobce	Typ IOC
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha

Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 150 kg	027700 150
Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 180	027710 180