

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-423, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094471 8
GTIN	10076490053441
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-423. PU-nitrilový povlak na bázi vody. Bez silikonu a DMF. Odolnost proti žáru až 100 °C. Vhodný zejména k řezání suchých dílů nebo dílů potřísněných olejem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednaní odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Využití v olejnatém prostředí	dobré
Využití v mokřém prostředí	dobré
Bez DMF	ano
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Velikost rukavice	8
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré

Materiál povlaku	PU/nitril
Bez silikonu	ano
Tepelná ochrana	není k dispozici
Hmat	dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Odolnost vůči trhání dle EN 388	3
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Prodyšnost	dobré
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Technologie pletení	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	INTERCEPT™
Povlak	PU/nitril
Materiál	PU/nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / limetková
Norma	EN 407
Hmotnost	30 g
Délka	225 mm
Použití	vícetázové

Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání