

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213110 63/5
GTIN	4045197718495
Třída artiklu	210

Popis

Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Použitelná také k částečnému dokončování.

Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 10T5..
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Ø břitu D_c	63 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2,2 mm
Ø D_3	43,6 mm

Upínací otvor Ø	27 mm
Počet břitů Z	5
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219889
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7