



Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic plně izolovaný, Šířka břitu b: 4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	663003 4
GTIN	7610733278350
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (Ø čepele = Ø izolace v přední části čepele).

Čepele s kónickými břity, přízp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Celková délka	195 mm
Síla břitu a	0,8 mm
Šířka břitu b	4 mm
Délka čepele	100 mm
Označení čepele	3

Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Druh produktu	Šroubováky