



Elektrikářský šroubovák Slim pro šrouby Pozidriv, Classic plně izolovaný, Velikost křížové drážky: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668382 2
GTIN	7610733278428
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (Ø čepele = Ø izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technický popis

Délka čepele	100 mm
Pro šrouby Ø	3,1 – 5,2 mm
Velikost křížové drážky	2
Celková délka	205 mm
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Druh produktu	Šroubováky

