

**Garant****Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953857 32
GTIN	4062406097257
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953857: 1 ks

Ráčna GARANT přestavitelná č. 640025 vel. 1/2: 1 ks

Prodloužení GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 ks

GARANT příčná rukojeť č. 641329 vel. 295: 1 ks

Kardanův kloub GARANT č. 641629 vel. 1/2: 1 ks

6hranná hlavice GARANT č. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 ks

6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

**Technický popis**

Šířka	250 mm
Šířka v G	10
Hmotnost	4,26 kg
Počet nástrojů	32
Hloubka v G	24

Hloubka	600 mm
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×24
Upínací 4hran	1/2 palec
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642229 32
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640025 1/2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642229 21
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642229 24
Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953857	952001 953857
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642229 17
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642229 22
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642229 16
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642229 19
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642229 10

6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642229 13
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642229 30
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642229 11
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 34 mm	642229 34
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642229 27
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642229 8
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642229 18
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642229 12
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642229 15
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642229 14
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2