

Garant**Sada kleští, Počet nástrojů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954231 5
GTIN	4062406097271
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954231: 1 ks

Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks

Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 200: 1 ks

Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713440 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks

Technický popis

Hloubka	600 mm
Šířka v G	8
Hloubka v G	24
Šířka	200 mm
Počet nástrojů	5
Hmotnost	1,554 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm

Míra naplnění zásuvky v G	8×24
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954231	952001 954231
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706000 250
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé Celková délka 250 mm	706001 250
Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm	713040 200
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	724840 160
Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 200 mm	713440 200
Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	700940 180