

Garant

Sada křídlových dveří, Užitná hloubka 1 350 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993321 2500
GTIN	4062406097936
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené, zamykatelné posuvným madlem s **cylindrickým zámkem**. Možnost jednoduché přestavby na další zamykací systémy GARANT. Regálová pole za křídlovými dveřmi lze osadit výsuvnými policemi. Úhel otevření dveří 180° umožňuje volné vysunutí polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Přední dveře	Celoplechová křídlová dvířka
Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Výška	2500 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 1 350 mm
Šířka	1020 mm
Hloubka	80 mm
Vhodné pro užitnou šířku regálu	920 mm
Druh produktu	Křídlová dvířka