

Garant

Sada křídlových dveří, Užitná hloubka 950 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2000mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993331 2000
GTIN	4062406097943
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené, zamykatelné posuvným madlem s **cylindrickým zámekem**. Možnost jednoduché přestavby na další zamykácí systémy GARANT. Regálová pole za křídlovými dveřmi lze osadit výsuvnými policemi. Úhel otevření dveří 180° umožňuje volné vysunutí polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Zamykácí elektronický systém – přestavitelný	ano
Přední dveře	Celoplechová křídlová dvířka
Vhodné pro výšku regálu	2000 mm
Výška	2000 mm
Oblast použití	Regál na těžké zboží

Tloušťka materiálu	1,5 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 950 mm
Šířka	1420 mm
Hloubka	80 mm
Vhodné pro užitnou šířku regálu	1320 mm
Druh produktu	Křídlová dvířka