

Garant

Přídavný regál na těžké náklady s 1 sloupkovým rámem se 100 % výsuvnou policí, Užité hloubka 1 350 mm, Výška: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993411 2500
GTIN	4062406097998
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Sloupkové rámy z profilu C o šířce 100 mm jsou **vybaveny 3 nebo 4 plně výsuvnými policemi** (100% výsuv). Otvory pro zavěšení v rastru 50 mm. **Se zamykací tyčí (zábrana proti vysunutí všech zásuvek současně)**, horní policí a zadní stěnou (5dílné provedení).

Lakování:

Rám, zadní stěna světle šedá RAL 7035, výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.**
- **Regály mohou být obloženy bočními stěnami č. 993260; 993270, sadami křídlových dveří č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 – 993316.**
- **Při maximálním zatížení základního regálu + 1 přídavný regál vychází tato podlahová zatížení: Bodové zatížení 2 500 kg, tlak na plochu 10 kg/cm², plošné zatížení na m² 3 290 kg/m².**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Užitná výška	2390 mm
Výsuvná police užitná výška	35 mm
Nosnost čelní police	500 kg
Počet výsuvných polic 100 %	4
Zatížení pole (jednotlivé pole)	4000 kg
Výška	2500 mm
Výsuvná police nosnost	1000 kg
Tloušťka materiálu	2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	1000 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	4000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 1 350 mm
Šířka	1020 mm
Hloubka	1370 mm
Užitná šířka	920 mm
Užitná hloubka	1350 mm
Výsuvná police užitná šířka	830 mm
Výsuvná police užitná hloubka	1200 mm
Skladování palet	Skladování palet na délku
Druh produktu	Regál na těžké zboží