

Garant

Základní regál na těžké náklady s 2 sloupkovými rámy se 100 % výsuvnou policí, Užité hloubka 950 mm, Výška: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993421 2500
GTIN	4062406098018
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Sloupkové rámy z profilu C o šířce 100 mm jsou **vybaveny 3 nebo 4 plně výsuvnými policemi** (100% výsuv). Otvory pro zavěšení v rastru 50 mm. **Se zamykací tyčí (zábrana proti vysunutí všech zásuvek současně)**, horní policí a zadní stěnou (5dílné provedení).

Lakování:

Rám, zadní stěna světle šedá RAL 7035, výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.**
- **Regály mohou být obloženy bočními stěnami č. 993260; 993270, sadami křídlových dveří č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 – 993316.**
- **Při maximálním zatížení základního regálu + 1 přídavný regál vychází tato podlahová zatížení: Bodové zatížení 2 500 kg, tlak na plochu 10 kg/cm², plošné zatížení na m² 3 290 kg/m².**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Výsuvná police nosnost	1000 kg
Počet výsuvných polic 100 %	4
Nosnost čelní police	500 kg
Užitná výška	2390 mm
Výška	2500 mm
Výsuvná police užitná výška	35 mm
Zatížení pole (jednotlivé pole)	4000 kg
Tloušťka materiálu	2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	1000 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	4000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 950 mm
Šířka	1520 mm
Hloubka	970 mm
Užitná šířka	1320 mm
Užitná hloubka	950 mm
Výsuvná police užitná šířka	1240 mm
Výsuvná police užitná hloubka	800 mm
Skládování palet	Skládování palet napříč
Druh produktu	Regál na těžké zboží