

Garant**Vozík se smyčkami, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918601 12
GTIN	4062406098070
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Rámy a nástavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, multifunkční lišta atd. ve velikosti 1000 mm. **Závítová pouzdra** na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. **4 řídicí kolečka** (2 se zajišťovací brzdou, Ø 125 mm) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách a rukojeť s opláštěním 2K Haptoprene® zaručují bezpečnou manipulaci.

Použití:

Možnost osazení odkládacími policičkami, lištami na boxy, držáky na výkresy, lištou Multifix, traverzou a děrovanými stěnami vel.1000.

Rozsah dodávky:

1× 918590 vel. 1700 vozík na materiál,
1× 918603 vel. 950 traverza,
6× 918604 vel. 75 přídatné háky 75 mm,
6× 918604 vel. 150 přídatné háky 150 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hmotnost	40 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	1100 mm
Závěsný rastr	50 mm
Materiál koleček	polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Maximální nosnost	200 kg
Ø koleček	125 mm
Šířka bez rukojetí	1000 mm
Hloubka	700 mm
Užitná šířka	920 mm
Typ	1700/12
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Užitná výška	1370 mm
Výška	1700 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík se smyčkami

Příslušenství

Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Přídavný hák Užitná délka 150 mm	918604 150
Říditelné kolečko Typ 1	920137 1
Traverza vhodné pro užitnou šířku 920 mm	918603 920
Madlo Barva BLUE	920135 BLUE
Říditelné kolečko Typ 2	920137 2

Přídavný hák Užitiná délka 75 mm

918604 75