

Garant**Montážní vozík, osazený skladovými boxy GARANT, Počet skladových boxů:
84****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918595 84
GTIN	4062406098063
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Montážní vozík č. 918590 vel. 1300 osazený skladovými boxy GARANT.

Rám a nástavba ze 4hranné ocelové trubky s ocelovým plechovým dnem. Zavěšovací drážky na přední a zadní straně (rastr 50 mm) pro uchycení polic, multifunkční lišty, atd. ve velikosti 1 000 mm. **Závitová pouzdra** na vnitřní straně rámu pro montáž děrovaného plechu. **4 řídicí kolečka** (2 s brzdou, Ø 125 mm) s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách a velké madlo s opláštěním Haptoprene® zajišťují bezpečnou manipulaci. Osazení 6x skladovacím boxem s možností kontroly Multifix č. 928230 vel. 1000/AA1 a 6xč. 928230 vel. 1000/AB1.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Materiál koleček	polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Počet skladových boxů	84

Hmotnost	90 kg
Maximální nosnost	200 kg
Závěsný rastr	50 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška	1300 mm
Užitná výška	970 mm
Šířka bez rukojetí	1000 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Hloubka	700 mm
Ø koleček	125 mm
Šířka	1100 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík na materiál

Příslušenství

Madlo Barva BLUE	920135 BLUE
Říditelné kolečko Typ 2	920137 2
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Říditelné kolečko Typ 1	920137 1
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Vozík na materiál Výška 1300 mm	918590 1300
Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000

Úložný box s možností kontroly obsahu Typ AB1	963301 AB1
Úložný box s možností kontroly obsahu Typ AA1	963301 AA1